

**Garant****DC.T 11T304, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT11T304
Lamač triesok	VM
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie