


Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie