


Garant**SCMT 120408, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VS
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a _p	0,2 - 1,5 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie