

Garant**SC.T 09T304, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie