

Garant**SC.T 120408, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260766 HB7140-2
GTIN	4067263314899
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Typ	HB7140-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie