

**Garant****TCMT 16T304, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Počet výmien/rezných hrán	3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný

Typ	HB7140-2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie