

Garant**TCMT 110202, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110202
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	3
Lamač triesok	VS
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	M

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

Dokončovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie