

Garant**VBMT 160404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	M
Typ	HB7140-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	VS
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie