

Garant**TC.T 110202, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110202
Lamač triesok	VM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7140-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Počet výmien/rezných hrán	3
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie