

Garant**TC.T 110204, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Trieda položky	21G

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Počet výmien/rezných hrán	3
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7140-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	VM
Rezný materiál	HM

Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie