

Garant**TC.T 16T304, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	VM
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	3
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min

Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie