

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Typ	HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VC.T 160408
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Tolerancia	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie