

Garant**VB.T 160404, Typ: HB7140-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7140-2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT160404
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie