

**Garant****VB.T 160408, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261234 HB7140-2
GTIN	4067263329862
Trieda položky	21G

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Typ	HB7140-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT160408
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie