

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261454 HB7140-2
GTIN	4067263329923
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7140-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	M

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VC.T 110304
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie