

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VC.T 160404
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Tolerancia	M
Lamač triesok	VM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7140-2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie