

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7140-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261459 HB7140-2
GTIN	4067263329947
Trieda položky	21G

## Technický opis

Typ	HB7140-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VC.T 160408
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Lamač triesok	VM

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie