

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerancia	M
Typ	HB7140-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VC.T 110304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 m/min
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VS
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie