

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 261372 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263329909 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Lamač triesok | VS |
| Podmienka rezu | silne prerušovaný |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 70 - 230 m/min |
| Rezný materiál | HM |
| Hlavné použitie | M |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Typ | HB7140-2 |
| Tolerancia | M |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VC.T 160404 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |