


**Garant****ZDHT 150512 FR-F10, HU7705, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	211766 ALU
GTIN	4067263330127
Trieda položky	21A

**Popis****Prevedenie:**

Obvodovo brúsené otočné rezné platničky na presné uloženie v podpornom nástroji. Vysoko výkonný jemnozrnný substrát najnovšej generácie rezných materiálov. Optimalizovaná príprava reznej hrany na použitie v ľahko obrábateľných materiáloch.

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,1 – 0,25 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZDHT 150512 FR-F10
Typ	HU7705
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívatel'ovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	2000	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1800	N
Hliník > 10 % si	vhodný	900	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		