



PU špirálová hadica 1/2 palca s bezpečnostnou ocelovou spojkou eSafe Ø 11×16 mm, využiteľná dĺžka hadice: 6m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080241 6
GTIN	7391390097484
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolné voči teplotám od -20/+ 60 °C.

Rozsah balenia:

Vrátane **bezpečnostnej** ocelovej rýchlospojky Č. 080285 a ocelovej prípojky Č. 080290.

Technický opis

vyžiteľná dĺžka hadice	6 m
Materiál	PU špirálová hadica
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/2 palec
Vnútorň Ø hadice	11 mm
Pripojenie rýchlospojka	1/2 palec

Vonkajší Ø hadice	16 mm
Farba	modrá
maximálny tlak pri roztrhnutí	35 bar
Druh produktu	Hadica

Príslušenstvo

Vsuvka s vonkajším závitom5-dielna súprava Pripojovací vonkajší závit 1/2	080290 1/2
Bezpečnostná spojkaVonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/2	080285 1/2