

Yale

Pákový kladkostroj UNO plus A s okrúhlou ocelovou reťazou, Nosnosť: 3t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086017 3
GTIN	4025092168366
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Robustná konštrukcia z ocelového plechu v kompaktnej konštrukcii. Plynulé uvoľňovanie **reťazca**. Vedenie reťaze pre bezporuchový pohyb reťaze.

Použitie:

Štandardné viacúčelové zariadenie pre pohodlné mnohostranné použitie.

Upozornenie:

V prípade funkčného princípu **závitovej zaťažovacej tlakovej brzdy** sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zaťažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.

Automaticky pôsobiace **uvoľnenie reťaze** umožňuje **rýchle zavesenie** nezaťaženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie **závitová záťažová tlaková brzda** a náklad sa bezpečne zachytí.

Klzná spojka (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.

Vyhotovenie ATEX na požiadanie

Technický opis

Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení	40 daN
Nosnosť t	3 t
Nosnosť	3000 kg
Materiál púzdra	Ocelový plech
Uvoľnenie reťaze	áno
Výška normálneho zdvihu	1,5 m
Počet vlákien reťaze	1
Hmotnosť	16,9 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák