




Bezpečnostná spojka Hadicová prípojka, Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka): 8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 080287 8 |
| GTIN | 7391390044761 |
| Trieda položky | 08A |

Popis

Prevedenie:

Oceľové spojky na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojкам mnoho výhod:

- **Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.**
- **Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.**
- **Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .**
- **Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.**

Bezpečnostná spojka eSafe je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov). Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou. Prietok: 2250 l/min, maximálny prevádzkový tlak 16 bar.

Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

Upozornenie:

Séria CEJN 320 je v súlade s normou Eurostandard 7.6 (menovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.

Technický opis

| | |
|---|------------|
| Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar |
| Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka) | 8 mm |
| Hodnota prietoku | 2250 l/min |

| | |
|---------------|----------------|
| Materiál | ocelová spojka |
| Druh produktu | Spojka |