

**Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom ProCORE, Typ: GSB1890C****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vrtanie a vrtanie s príklepom.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chráni motor pred preťažením.
- **Mechanické, viacstupňové vypínanie** ťahovacieho momentu.
- **Praktický klip na opasok** (nie 070104).
- **Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.**
- **Rýchlopínacie skľučovadlo.**

S **bezkefovým motorom EC.**

Technológia KickBackControl s automatickým vypnutím v prípade zaseknutia a jedinečnou presnou spojku. Kompaktná konštrukcia, veľmi krátka dĺžka hlavy (len 184 mm) pre perfektnú manipuláciu (veľ. GSB1890C), preto optimálna pre práce na úzkych miestach. Možnosť dodatočného vybavenia s modulom Connectivity. Prepínateľná presná spojka zabraňuje nadmernému krútiacemu momentu pri dosiahnutí určitého krútiaceho momentu, čím sa znižuje opotrebovanie spojky a z toho vyplývajúcu hlučnosť.

S motorovou brzdou.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítium-iónového akumulátora ProCORE 18 V/4,0 Ah, nabíjačky a L-BOXXu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

Technický opis

maximálny krútiaci moment mäkký	36 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
Označenie výrobcu	GSB 18V-90 C
Kapacita akumulátora	4 Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
maximálne otáčky 2. stupeň	2100 min ⁻¹
typické použitie	Strong
Druh batérie	Li-Ion
maximálny krútiaci moment tvrdý	64 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	18 V
maximálna nárazová hodnota	28500 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073851 B18
------------------------------------------------------------	------------