



Akumulátorový vrtací skrutkovač ProCORE, Typ: GSR1890C



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

- **Kompaktné, výkonné akumulátorové vrtacie skrutkovače s otáčaním doprava/doľava.**
- **LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.**
- **Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.**
- **Elektronická regulácia otáčok pre presné vrtanie a skrutkovanie.**
- **Mäkká rukoväť.**

Technológia KickBack-Control s automatickým vypnutím v prípade zaseknutia, ako aj jedinečnou presnou spojku a brzdou motora. Skľučovadlo 13 mm na vrtanie do kovu s funkciou Auto-Lock. Vysoký krútiaci moment.

Možnosť dodatočného vybavenia s modulom **Connectivity**.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, rýchlonabíjačky a L-BOXXu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory, štartovacie súpravy a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický opis

maximálny krútiaci moment tvrdý	64 Nm
---------------------------------	-------

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Hmotnosť	1,1 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	36 Nm
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 630 min ⁻¹
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Kapacita akumulátora	4 Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	GSR 18V-90 C
Druh batérie	Li-Ion
Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 2100 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18V
USP2	Bezkefový motor, rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v L-Boxx