

**Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora, Typ: GSR1890C****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070246 GSR1890C
GTIN	4059952617213
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

- **Kompaktné, výkonné akumulátorové vrtacie skrutkovače s otáčaním doprava/dolava.**
- **LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.**
- **Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.**
- **Elektronická regulácia otáčok pre presné vrtanie a skrutkovanie.**
- **Mäkká rukoväť.**

Možnosť dodatočného vybavenia s modulom **Connectivity**.

Rozsah balenia:

Vrátane L-BOXXu, **bez** akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory, štartovacie súbavy a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický opis

Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 2100 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor

Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálny krútiaci moment tvrdý	64 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
typické použitie	Strong
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 630 min ⁻¹
Označenie výrobcu	GSR 18V-90 C
Hmotnosť	1,1 kg
maximálny krútiaci moment mäkký	36 Nm
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač
USP1	18V
USP2	Bezkefový motor, s funkciou Softgrip, bez akumulátora, v L-Boxx