

**LED akumulátorová lampa, 12 V, Typ: GLI12300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Pracovné svetlo 12 V s 10 LED diódami a dvomi stupňami jasů. Nastaviteľný uhol až 200°, závesné háčiky, karabína a integrovaný magnet.

Rozsah balenia:

Akumulátorové svietidlo bez batérie a bez nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073866.

Technický opis

Napätie akumulátora	12 V
Hmotnosť vrátane batérie	0,3 g
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Svetelný tok	300 lm
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť bez batérie	0,15 g

Označenie výrobcu	GLI 12V-300
Trvanie osvetlenia	3 h
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zóna ATEX	žiadna
Osvetľovacie teleso	LED lampa
Atribút Názov produktu	12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
Druh produktu	Pracovné svetidlo