

**Akumulátorová uhlová brúska GWS, Typ: GWS1810SC****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Trieda položky	03C

Popis**Prevedenie:**

Výkonná **18 V akumulátorová uhlová brúska.**

- **O 30 % vyšší výkon a o 125 % dlhší čas prevádzky vďaka novému motoru EC a novej technológii akumulátorov ProCORE18 V.**
- **Zvýšená bezpečnosť vďaka inteligentnému brzdomému systému, ktorý skracuje čas brzdzenia až o 70 % a Kickback Control.**
- **Pohodlie pre používateľa vďaka bezklúčovej výmene kotúča.**

Rozsah balenia:

Vrátane 2x akumulátora ProCORE 18 V, montážnej príruby, nabíjačky, rýchlopínacej matice, 1x nízkoenergetického modulu Bluetooth GCY 42 Professional, ochranného krytu a L-BOXXu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073854 a č. 073866.

Technický opis

Pozvoľný štart	nie
maximálna hĺbka separácie	34 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
maximálne vibrácie podľa EN	6 m/s ²
Kapacita akumulátora	5,5 Ah

Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Ochrana pred prepätím	áno
Hmotnosť	2 kg
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne otáčky	4500 - 9000 min ⁻¹
Označenie výrobcu	GWS18V-10SC
Spínač mŕtveho muža	nie
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073854 B18
Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV	073866 1880CV