

HOLEX**Závitové skľučovadlo, ER synchro, BT 40, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338193 16
GTIN	4067263558965
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

- S minimálnou kompenzáciou dĺžky (MLA), pomocou tlmiaceho prvku.
- Vnútorňý prívod chladiacej kvapaliny do 50 barov.
- Zvýšenie životnosti závitníka/tvarovacieho závitníka.

Použitie:

- Na obrábacích centrách so synchronným vretenom.
- Na vyrovnanie rozdielov stúpania závitníka – synchronného vretena.
- Na vyrovnanie tolerancií stúpania závitníkov.

Zvláštne príslušenstvo:

ER závitníkové upínacie klieštiny, č. 309399– 309447.

Ťažný čap č. 308760 - 308806.

Upozornenie:

Neodmasťujte skľučovadlo na synchronizované rezanie závitov.

Technický opis

Závitorezný rozsah	M4 – M12
Vonkajší Ø D	34 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	0,5 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	0,5 mm
Vnútorňý Ø D ₁	28 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	85 mm

Upínač	BT 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Vnútorne chladenie	áno, s max. 50 bar
Tvar	AD
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo