

HOLEX**Brit vrtáka so zašpicatením HSS-E-PM, TiAlN, Ø D: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 232286 12 |
| GTIN | 4045197593337 |
| Trieda položky | 22F |

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľná HSS čepeľ na univerzálne použitie. Netreba prebrusovať.

S lámačom triesok. Zašpicatená čepeľ pre vysokú stabilitu a samocentrovanie.

Na otvory do presnosti IT10.

Upozornenie:

Iné veľkosti, vyhotovenie s reznými hranami VHM a 180° reznými hranami, dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---|-------------|
| Posuv f v oceli < 900 N/mm ² | 0,13 mm/ot, |
| Ø D | 12 mm |
| pre základný prvok Typ | 12 |
| Posuv f v INOX > 900 N/mm ² | 0,12 mm/ot, |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Povrchová úprava | TiAlN |
| Uhol špičky | 132 Stupeň |
| Typ | TiAlN |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Rezný materiál | HSS E PM |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Druh produktu | Rezná vložka na vrtanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 200 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 200 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 120 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 65 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 55 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 50 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 30 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 30 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 20 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 15 | S |
| GG(G) | vhodný | 60 | K |
| CuZn | vhodný | 140 | N |
| mokrý maximum | vhodný | | |