

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940801 2000
GTIN	4067263559092
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 20 × 20 G. Vhodné zásuvky: 16 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)  
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.  
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	49 kg
Hĺbka v G	20

Úžitková výška	1845 mm
Šírka v G	20
ComfortClose	nie
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Šírka	500 mm
Polohovanie rukoväti	stred
Výška	2000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami