

**LED akumulátorová lampa 0-verzia bez akumulátora, 18 V, Typ: M18HOAL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	073211 M18HOAL
GTIN	4058546340513
Trieda položky	07A

Popis**Prevedenie:**

Robustné svietidlá s lítiovo-iónovým akumulátorom s vysokou svietivosťou.

- **LED reflektor s technológiou Trueview™ a 120° otočnou hlavou reflektora.**
- **Hybridný zdroj energie: Prevádzka buď s 18 V akumulátorom alebo s káblom.**

Vhodné pre:

18 V akumulátory Milwaukee (Č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah balenia:

Akumulátorové svietidlo bez akumulátora a nabíjačky.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Osvetľovacie teleso	LED modul
Napätie akumulátora	18 V
Svetelný tok Úroveň 2	2000 lm

Svetelný tok	4000 lm
Označenie výrobcu	M18 HOAL
Druh batérie	Li-Ion
Svetelný tok Úroveň 3	1200 lm
Atribút Názov produktu	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Pracovné svetidlo