

**LED akumulátorová lampa 0-verzia bez akumulátora, 12 V, Typ: M12UCL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Trieda položky	07A

**Popis****Prevedenie:**

Robustné svietidlá s lítiovo-iónovým akumulátorom s vysokou svietivosťou. LED pracovné a montážne svetlo.

- **S otočným kĺbom, nastaviteľným o 300° horizontálne a 180° vertikálne.**
- **Magnetický podstavec a veľká magnetická odkladacia polica.**

**Vhodné pre:**

Akumulátory Milwaukee MB12 12 V.

**Rozsah balenia:**

**Akumulátorové svietidlo bez akumulátora a nabíjačky.**

**Technický opis**

Svetelný tok	1200 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok Úroveň 2	800 lm
Označenie výrobcu	M12 UCL
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Napätie akumulátora	12 V
Druh batérie	Li-Ion

Osvetľovacie teleso	LED modul
Svetelný tok Úroveň 3	600 lm
Atribút Názov produktu	12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Druh produktu	Pracovné svetidlo