

**Akumulátorová nitovačka na trhacie nity Birdie®, Typ: CAS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	770501 CAS
GTIN	4007081111973
Trieda položky	74A

Popis**Prevedenie:**

Bezdrôtové zariadenie pre flexibilné použitie.

Výhoda:

Vysoká pracovná rýchlosť s vysokým výkonom, elektronické ovládanie zaisťuje vysokú úroveň funkčnej spoľahlivosti.

Malý, praktický a len 900 g bez akumulátora. Farebne označené náustky uľahčujú ich priradenie k použitému slepému nitu. Extrémne jednoduchá a rýchla výmena náustkov a údržba čelustí skľučovadla bez náradia. Priehľadná zberná nádoba umožňuje konštantnú kontrolu množstva náplne zvyškových nitovacích trňov. Nová funkcia Click & Twist umožňuje rýchle a jednoduché vyprázdnenie nádoby.

Rozsah balenia:

Obsahuje lítium-iónový posuvný akumulátor č. 770524 a nabíjačku č. 770528 veľ. CAS v L-BOXX. Náustky 17/24; 17/27; 17/29 a 17/32.

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť vrátane batérie	1,3 kg

Kapacita akumulátora	2 Ah
Sila sádzania	10000 N
Zdvih stroja	25 mm
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
pre slepé nity všetkých materiálov do	5 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
Druh produktu	Prístroj na nitovanie naslepo

Príslušenstvo

Rýchlovýmenný lítiový-iónový akumulátor CAS Kapacita 2,0	770524 2,0
Nabíjačka Typ CAS	770528 CAS