

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, Ø D / počet čepielok  
Z: 40/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221908 40/3
GTIN	4059782505438
Trieda položky	28R

**Popis****Popis:**

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

**Technický opis**

Ø D <sub>3</sub>	25 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 0904
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	32 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	1,5 mm

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229918 (T15; 2,1Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	40 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vnútorné chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	65 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	78 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	24,3 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,59 Stupeň
Uhol nastavenia k	13 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229918
------------------	--------