

Honeywell
HOWARD
LEIGHT**Štupel' na ochranu sluchu, elektronický Impact in-EAR PRO, Typ: IE_PRO****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	097783 IE_PRO
GTIN	3603830341076
Trieda položky	09A

Popis**Prevedenie:**

Impact In-Ear PRO sú elektronické štuple na ochranu sluchu s ovládaním hlasitosti a zosilnenia. Tieto reprodukovujú zvuk realisticky a nefalšovaný vďaka **funkcii Hear-Through** so samostatným ovládaním. Zosilnenie je obmedzené na bezpečnú maximálnu úroveň a aktívne sa zastaví, keď hlasitosť okolia prekročí 82 dB. Ďalej môže byť Impact In-Ear PRO pripojený k telefónu napríklad cez **Bluetooth**.

- **Hlasitosť Hear-Through je možné nastaviť samostatne v 6 stupňoch.**
- **Hlasitosť Bluetooth je možné nastaviť samostatne v 15 stupňoch.**

200 mAh batériu je možné úplne dobiť do 2 hodín cez port USB-C. Impact In-Ear PRO majú flexibilné a tvarovateľné náušníky na pohodlné nosenie. Opakovane použiteľné silikónové kapsule sú k dispozícii v troch rôznych veľkostiach – v závislosti od zvukovodu.

SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

Použitie:

Pre komunikáciu v náročných prostrediach s vysokou a meniacou sa hladinou hluku.

Norma:

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

Rozsah balenia:

1x Impact in-Ear PRO, 1x prepravný kufrík, 1x USB/nabíjací kábel typu C, 1x užívateľská príručka, 2x náhradné PODS SMALL, 2x PODS MEDIUM, 2x náhradné PODS LARGE.

Technický opis

Hodnota SNR (izolačná hodnota)	30 dB(A)
Séria	Impact in-EAR PRO
Prevádzková doba	10 h
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Norma	EN 352-7
Norma	EN 352-2
Druh produktu	Mušľová ochrana sluchu