

**Garant****Klieštinové upínacie trne ER Tvar AD, BT 30 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302752 20
GTIN	4067263002543
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.

- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!). Kvalita vyváženia G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Upínacia matica vyvážená (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimálne vlastnosti opotrebovania a prenos krútiaceho momentu pomocou potiahnutej presnej upínacej matice.**

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštoch podľa **DIN 6499 typ A a typ B.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice ER.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 – 309745 alebo č. 613300.

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

**Upozornenie:**

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	34 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Rozsah upínania	1 - 13 mm

pre ER klieštiny	20
ER upínací klúč	20
Náhradná upínacia matica ER	20
Upínač	BT 30 A = 100
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	klieštinový upínač