

Garant**Upínač Tvar AD, BT 40 A = 100, Ø upnutia D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303650 20
GTIN	4067263002529
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod).

Výhoda:

Vďaka **dvojitému kontaktu kužela a čelného kontaktu** je upínanie stabilnejšie a presnejšie:

- **Lepšia kvalita povrchu**
- **Dlhšia životnosť nástroja**
- **Rovnomerné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)**
- **Lepšia sústrednosť**

Dvojkontaktný upínač BT je možné použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a naopak. Výhody dvojitého kontaktu sa však prejavujú len pri dvojitom kontakte upínača a vretena.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Náhradná upínacia skrutka č. 309900	20
Vonkajší Ø D	52 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm

a	1 mm
Upínač	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Prevedenie	BT-DC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 20

309900 20