



Bezpečnostná navíjačka káblov, Typ: 10S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081192 10S
GTIN	7391390467041
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Káblový bubon s **riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie**. Vysoko odolné, uzavreté **plastové teleso**. Tepelná **ochrana proti preťaženiu**, robustný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou.

Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s rozsahom otáčania **180°**.

Funkcia:

IP44: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

Upozornenie:

Hadicové navijaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066 až 080079.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Materiál kábla	Neoprénová guma
Výška	313 mm

Menovité napätie	240 V
Zloženie kábla	3G2,5
Menovitý výkon rozvinutý	3500 W
Materiál krytu	Plast
Dĺžka kábla	10 m
Šírka	190 mm
Trieda kábla	H07RN-F
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Dĺžka	406 mm
Druh produktu	Navíjačka káblov