

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, Ø D / počet čepielok
Z: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221908 40/4
GTIN	2050002058552
Trieda položky	28R

Popis**Popis:**

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	XD.. 0904
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229918 (T15; 2,1Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,5 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Ø D ₃	25 mm

Ø rezných hrán D_c	40 mm
Celková dĺžka L_{celk}	32 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorné chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	65 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	78 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	24,3 mm
Uhol rampy α_{max}	0,59 Stupeň
Uhol nastavenia k	13 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229918
------------------	--------