

Garant**Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Profil Torx®: TX10/200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	625332 TX10/200
GTIN	4067263012900
Trieda položky	61C

Popis**Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masťnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovéj ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Od veľ. TX30 so šesťhranom pre kľúčové pomôcky.

Výhoda:

Vďaka **otvoru v profile Torx®** vhodné aj pre skrutky s poistným kolíkom.

Technický opis

Profil Torx®	TX10
Otvor v profile Torx®	áno
Dĺžka čepele	200 mm
Celková dĺžka	290 mm
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
s pridržiavacou funkciou	nie
Materiál čepele	Špeciálna chróm-vanádiová oceľ
Materiál rukoväti	dvojzložkový haptoprén
Povrch	niklovaný a chrómovaný

Hrot	čierna
Otočný kryt	nie
Guľôčková hlava	nie
Druh produktu	Skrutkovač