

Garant**Súprava 6-hranných skrutkovačov, rovné, so silovou rukoväťou, Počet skrutkovačov: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	627726 7
GTIN	4067263013358
Trieda položky	61C

Popis**Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprenea** nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami.

Čepel' z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Obsah:

Po 1 6-hrannom skrutkovači č. 627722: Veľ. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Materiál rukoväti	plast odolný voči nárazom
Povrch	chrómovaná
Otočný kryt	nie
Guľôčková hlava	nie
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesthran 4

627722 4

6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesthran 6

627722 6

6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesthran 3

627722 3

6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesthran 8

627722 8

6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesthran 2,5

627722 2,5

6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesthran 2

627722 2

6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesthran 5

627722 5