

**Garant****Sada 6-hranných skrutkovačov s guľovou hlavou, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou, Počet skrutkovačov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	627746 5
GTIN	4067263013419
Trieda položky	61C

**Popis****Prevedenie:**

Rovná šesťhranná stopka s guľovou hlavou.

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprenea** nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch.

**Rozsah balenia:**

Po 1 6-hrannom skrutkovači s guľovou hlavou č. 627742: Veľ. 3; 4; 5; 6; 8

**Technický opis**

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

**Príslušenstvo**

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesťhran 5	627742 5
6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou Šesťhran 4	627742 4

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2-zložkovou  
haptoprenovou rukoväťou Šest'hran 6

627742 6

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2-zložkovou  
haptoprenovou rukoväťou Šest'hran 8

627742 8

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2-zložkovou  
haptoprenovou rukoväťou Šest'hran 3

627742 3