

**Garant****Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Šírka čepele b: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	660032 10
GTIN	4067263013495
Trieda položky	61F

**Popis****Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo masnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovej ocele. **Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.**

**Použitie:**

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

**Technický opis**

kontinuálne čepele	nie
Šírka čepele b	10 mm
Ovládací šesťhran	áno
Šesťhran pre kľúčové pomôcky	13 mm
Celková dĺžka	300 mm
Dĺžka čepele	180 mm
Hrúbka čepelí a	1,6 mm
Hrot čepelí	čierna
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky	oblé

Úderová koncovka	nie
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti	dvojzložkový haptoprén
Povrch	niklovaný a chrómovaný
Druh produktu	Skrutkovač