

**Garant****Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Šírka čepele b: 5,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	660032 5,5
GTIN	4067263013464
Trieda položky	61F

**Popis****Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovkej ocele. **Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.**

**Použitie:**

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

**Technický opis**

kontinuálne čepele	nie
Ovládací šesťhran	nie
Hrot čepelí	čierna
Dĺžka čepele	120 mm
Celková dĺžka	220 mm
Šírka čepele b	5,5 mm
Hrúbka čepelí a	1 mm
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky	oblé
Úderová koncovka	nie

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti	dvojzložkový haptoprén
Povrch	niklovaný a chrómovaný
Druh produktu	Skrutkovač