

Garant**Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Šírka čepele b: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	660032 8
GTIN	4067263013488
Trieda položky	61F

Popis**Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovej ocele. **Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.**

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

Technický opis

Dĺžka čepele	160 mm
Šírka čepele b	8 mm
Ovládací šesťhran	áno
Hrúbka čepelí a	1,2 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky	13 mm
Hrot čepelí	čierna
Celková dĺžka	270 mm
kontinuálne čepele	nie
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky	oblé

Úderová koncovka	nie
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti	dvojzložkový haptoprén
Povrch	niklovaný a chrómovaný
Druh produktu	Skrutkovač