

Garant**Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Šírka čepele b: 3,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	660032 3,5
GTIN	4067263013440
Trieda položky	61F

Popis**Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovej ocele. **Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.**

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

Technický opis

Šírka čepele b	3,5 mm
Celková dĺžka	180 mm
Hrúbka čepelí a	0,6 mm
Hrot čepelí	čierna
kontinuálne čepele	nie
Ovládací šesťhran	nie
Dĺžka čepele	90 mm
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky	oblé
Úderová koncovka	nie

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti	dvojzložkový haptoprén
Povrch	niklovaný a chrómovaný
Druh produktu	Skrutkovač