

Garant**Sada šroubováků s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Počet skrutkovačů: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	660036 6
GTIN	4067263013518
Trieda položky	61F

Popis**Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovkej ocele. **Od veľ. 8 so 6-hranným nastavcom ako pomôcka pre kľúč.**

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

Obsah:

1 skrutkovač Č. 660032: Veľ. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Technický opis

Počet skrutkovačov	6
Ovládací šesťhran	áno
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky	oblé
Úderová koncovka	nie
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Materiál rukoväti	dvojsložkový haptoprén
Povrch	niklovaný a chrómovaný

Hrot čepelí	čierna
bez iskier	nie
Ochrana proti odvaleniu	nie
Otočný kryt	nie
kontinuálne čepele	nie
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 3,5	660032 3,5
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 4	660032 4
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5	660032 5,5
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 6,5	660032 6,5
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 8	660032 8
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 10	660032 10