

**HOLEX****Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 15,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 122390 15,2   |
| GTIN             | 4067263003724 |
| Trieda položky   | 12F           |

**Popis****Prevedenie:**

Efektívne vrtanie najmä na použitie v **nehrdzavejúcich oceliach a oceliach odolných voči kyselinám**.

Rovné hlavné rezné hrany s **optimalizovaným dizajnom rezných hrán** na zlepšenie lámania triesok. Zväčšené komory na triesky pre **vynikajúci odvod triesok**. Zvýšená odolnosť proti opotrebeniu vďaka **vylepšenému karbidovému substrátu a povrchovej úprave odolnej voči vysokej teplote**.

**Upozornenie:**

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: objednávajte s č. **122391**.

Tvar **HE**: objednávajte sč. **122392**.

**Technický opis**

|  |             |
|--|-------------|
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania $l_2$ | 41,8 mm     |
| Ø stopky $D_s$                           | 16 mm       |
| Tolerancia menovitého Ø                  | m7          |
| Posuv f v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | 0,16 mm/ot, |
| Menovité -Ø $D_c$                        | 15,2 mm     |
| Celková dĺžka L                          | 115 mm      |
| Norma                                    | DIN 6537 K  |

|  |                  |
|--|------------------|
| Počet rezných hrán Z                   | 2                |
| Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub> | 65 mm            |
| Séria                                  | Pro Inox         |
| Povrchová úprava                       | AlTiN            |
| Rezný materiál                         | VHM              |
| Prevedenie                             | 4xD              |
| Uhol špičky                            | 140 Stupeň       |
| Stopka                                 | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie                     | nie              |
| Farebný krúžok                         | modrá            |
| Druh produktu                          | Špirálový vrták  |

## Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný | 140            | N       |
| Hliník > 10 % si             | podmienene vhodný | 120            | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 80             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 75             | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 65             | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 35             | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 30             | M       |
| mokrú maximum                | vhodný            |                |         |
| mokrú minimálne              | podmienene vhodný |                |         |