

Garant**Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene,
Veľkosť krížovej drážky: 0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 667712 0 |
| GTIN | 4067263013617 |
| Trieda položky | 61F |

Popis**Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masťnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovéj ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Technický opis

| | |
|--|----------------------|
| Hrot čepelí | čierna |
| Dĺžka čepele | 60 mm |
| Ovládací šesťhran | nie |
| Veľkosť krížovej drážky pre skrutky s Ø | 0 do 2 mm |
| Celková dĺžka | 140 mm |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |
| Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv |
| Prevedenie stopky | oblé |
| Úderová koncovka | nie |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Materiál rukoväti | dvojzložkový haptoprén |
| Povrch | poniklované, pochrómované |
| krátky skrutkovač | nie |
| skrátенý Ø čepelí vpredu | nie |
| Druh produktu | Skrutkovač |